

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 32X36mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 32X36
GTIN	4045197385581
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	410 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	48 mm
Schlüsselweite ₂	36 mm
Schlüsselweite ₁	32 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	52 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

