

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 36X41 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 36X41
GTIN	4045197385598
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D ₁ max	53 mm
Schlüsselweite ₂	41 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	60 mm
Schlüsselweite ₁	36 mm
Schlüssellänge L	440 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

