

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 10X13mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 615950 10X13 |
| GTIN | 4045197160942 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Schlüsselweite ₁ | 10 mm |
| Schlüssellänge L | 216 mm |
| Schlüsselweite ₂ | 13 mm |
| maximaler Ring-Ø D ₂ max | 21 mm |
| maximaler Ring-Ø D ₁ max | 16 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Oberfläche | verchromt |
| Produktnamensattribut | verchromt |
| Produktart | Schraubenschlüssel |

