



12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	642530 15
GTIN	4045197165107
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungs werkzeug. Innen vierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-drive** Profil.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt (abplatzsicher).

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	21,2 mm
Länge	83 mm
Schlüsselweite	15 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124
Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3710

Datenblatt

Norm	DIN EN 3709
Norm	ASME B 107.5M
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz