

Garant**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 21X23 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615700 21X23
GTIN	4045197160775
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-Drive** Profil.

Vorteil:

AS-Drive Profil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlagflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE-Doppelringschlüssel, tiefgekröpft sind mit diesem Profil ausgestattet – erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Schlüssellänge L: 315 mm

maximaler Ring-Ø D₁ max: 32 mm

maximaler Ring-Ø D₂ max: 35 mm

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D ₂ max	35 mm
-------------------------------------	-------

Schlüssellänge L	315 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	32 mm
Schlüsselweite ₁	21 mm
Schlüsselweite ₂	23 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel