

Garant
Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, Anzahl Schlüssel: 8

Bestelldaten

Bestellnummer	615710 8
GTIN	4045197160874
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

GARANT – mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **AS-drive** Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

GARANT – Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Inhalt:

je 1 Schlüssel Nr. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	8
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm	615700 8X9
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X21 mm	615700 18X21
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm	615700 14X15
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm	615700 10X11
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 19X22 mm	615700 19X22
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm	615700 12X13
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm	615700 16X17
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm	615700 6X7