

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 24X27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 24X27
GTIN	4045197385529
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_2 max	40 mm
Schlüsselweite s_2	27 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	36 mm
Schlüssellänge L	337 mm
Schlüsselweite s_1	24 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

