

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 17X19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615950 17X19
GTIN	4045197160997
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	290 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	29 mm
Schlüsselweite ₂	19 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	28 mm
Schlüsselweite ₁	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	verchromt
Produktnamensattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

