

**GECHTER****Hand-Kniehebelpresse, Typ: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	086760 12
GTIN	2050001742469
Artikelklasse	08V

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiler, hohler Guss-Körper mit großer Standfläche. Standfuß mit 4 Bohrungen zum Befestigen auf der Werkbank etc. Der Presswerkzeug-Aufnahmeschlitten läuft spielfrei in einer Prismenführung und kann in der Höhe verstellt werden. Außerdem lässt sich der Pressenhub (Stößelhub) mittels Stellschraube auf die gewünschte Hubhöhe einstellen. Im Auflagetisch sind T-Nuten 10 mm zum Befestigen von Werkstück-Spannvorrichtungen angebracht. Mit umsteckbarem Kniehebelbolzen für unterschiedliche Druckleistung bei unterschiedlichem Hub (siehe Tabelle).

**Verwendung:**

Für Präge-, Niet-, Stauch- und Stanzarbeiten sowie zum Biegen, Drücken und Einpressen.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035.

**Hinweis:**

Handhebelpressen mit Luftunterstützung im Onlineshop unter Nr. 086761 lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Höhe ohne Handhebel	500 mm
---------------------	--------

Hublänge lang	0 - 45 mm
Tisch Tiefe	170 mm
Hublänge kurz	0 - 23 mm
Einbauhöhe	75 - 240 mm
Druckleistung bei Hub lang	16 kN
T-Nute nach DIN 650	1 St. Gr. 10
Gewicht	32 kg
Grundfläche Tiefe	310 mm
Ausladung	120 mm
Typ	12
Grundfläche Breite	180 mm
Tisch Breite	200 mm
Aufnahmebohrung im Stößel	10 H 7 mm
Druckleistung bei Hub kurz	20 kN
Produktart	Kniehebelpresse