

## Drehdornpresse, Typ: 3A



### Bestelldaten

Bestellnummer	086790 3A
GTIN	2050001940438
Artikelklasse	08V

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiler, hohler Gusskörper aus Spezialguss mit großer Standfläche. Standfuß mit Bohrungen zum Befestigen auf dem Untersatz (Werkbank bzw. Untergestell Nr. 086795). Ritzel und Zahnstangenstößel aus verschleißfestem Stahl für höchste Beanspruchungen. Präzises Arbeiten durch gehärteten und geschliffenen Zahnstangenstößel sowie durch lange Stößelführung. Drehbare Auflagescheibe mit vier verschiedenen großen Aussparungen zur Auflage unterschiedlicher Werkstücke. Stößelbetätigung über Hebelarm.

#### Verwendung:

Zum Ein- und Auspressen von Büchsen, Kugellagern, Drehdornen, Stiften, Bolzen usw. Auch für Räumarbeiten sowie zur Betätigung einfacher Schnitt- und Stanzwerkzeuge.

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

maximale Druckleistung: 8,95 kN

Stößel-Ø: 48 mm

Ausladung bis Mitte Stößel: 230 mm

maximaler Stößel-Hub: 400 mm

Gusskörper-Höhe: 700 mm

für Werkstück-Ø bis: 450 mm

### Technische Beschreibung

Gusskörper-Höhe	700 mm
Stößel-Ø	48 mm
Gewicht	92 kg
für Werkstück-Ø bis	450 mm
Schlitzbreiten der Auflagescheibe	25/45/65/85 mm
Grundfläche Tiefe	480 mm
maximaler Stößel-Hub	400 mm
maximale Druckleistung	8,95 kN
Typ	3A
Grundfläche Breite	250 mm
Ausladung bis Mitte Stößel	230 mm
Produktart	Drehdornpresse

---

## Zubehör

Untergestell für Drehdornpresse	086795
---------------------------------	--------