

Drehdornpresse, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	086790 2
GTIN	2050001940421
Artikelklasse	08V

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, hohler Gusskörper aus Spezialguss mit großer Standfläche. Standfuß mit Bohrungen zum Befestigen auf dem Untersatz (Werkbank bzw. Untergestell Nr. 086795). Ritzel und Zahnstangenstößel aus verschleißfestem Stahl für höchste Beanspruchungen. Präzises Arbeiten durch gehärteten und geschliffenen Zahnstangenstößel sowie durch lange Stößelführung. Drehbare Auflagescheibe mit vier verschiedenen großen Aussparungen zur Auflage unterschiedlicher Werkstücke. Stößelbetätigung über Hebelarm.

Verwendung:

Zum Ein- und Auspressen von Büchsen, Kugellagern, Drehdornen, Stiften, Bolzen usw. Auch für Räumarbeiten sowie zur Betätigung einfacher Schnitt- und Stanzwerkzeuge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

maximale Druckleistung: 8,1 kN

Stößel-Ø: 42 mm

Ausladung bis Mitte Stößel: 164 mm

maximaler Stößel-Hub: 300 mm

Gusskörper-Höhe: 545 mm

für Werkstück-Ø bis: 320 mm

Technische Beschreibung

Typ	2
für Werkstück-Ø bis	320 mm
maximaler Stößel-Hub	300 mm
Schlitzbreiten der Auflagescheibe	15/25/35/50 mm
Gewicht	45 kg
Stößel-Ø	42 mm
maximale Druckleistung	8,1 kN
Grundfläche Tiefe	358 mm
Gusskörper-Höhe	545 mm
Ausladung bis Mitte Stößel	164 mm
Grundfläche Breite	198 mm
Produktart	Drehdornpresse

Zubehör

Untergestell für Drehdornpresse	086795
---------------------------------	--------