



## Digitale XT-Innenmessschraube, Messbereich: 16-20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428602 16-20
GTIN	5051102210021
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innenmessschrauben** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Einstellringe Nr. 484030.

Verlängerungen Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

### Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	66 mm
Maß a	0,5 mm

Messbereich	16 - 20 mm
Messtiefe mit Verlängerung	166 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
Ersatzmesskopf XT Messbereich 16-20 mm	428605 16-20
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 16-20 mm	428745 16-20
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 16-20 mm	428746 16-20