



Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 12X14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	615950 12X14
GTIN	4045197441720
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	12 mm
Schlüsselweite ₂	14 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	23 mm
Schlüssellänge L	216 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	20 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	verchromt
Produktnamensattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

