



Digitale XT-Innenmessschraube, Messbereich: 12,5-16mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 428602 12,5-16 |
| GTIN | 5051102209964 |
| Artikelklasse | 46B |

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Einstellringe Nr. 484030.

Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|-----------------|
| Ablesung wählbar | 0,01 / 0,001 mm |
| Messbereich | 12,5 - 16 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Standardmesstiefe | 62 mm |
| Maß a | 0,5 mm |
| Messtiefe mit Verlängerung | 162 mm |
| Fehlergrenze | 0,004 mm |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Serie | HCT |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Funkanwendung | HID (Human Interface Device) |
| Funkanwendung | Herstellere Software |
| Funkanwendung | HCT Mobile App |
| Norm | DIN 863 |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle |
| Messtechnik | digital |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | B6 |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm | 022500 20 |
| DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm | 022510 200 |

Zubehör

| | |
|---|----------------|
| Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm | 484030 14 |
| Anschlusskabel Typ R2 | 498948 R2 |
| Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ | 498952 |
| Anschlusskabel Typ USB2 | 498948 USB2 |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Ersatzmesskopf XT Messbereich 12,5-16 mm | 428605 12,5-16 |
| Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100 | 428510 3/100 |
| Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 12,5-16 mm | 428745 12,5-16 |
| Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 12,5-16 mm | 428746 12,5-16 |