



Digitale XT-Innenmessschraube, Messbereich: 65-80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428602 65-80
GTIN	5051102210465
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Einstellringe Nr. 484030.

Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
------------------	-----------------

Messbereich	65 - 80 mm
Maß a	0,5 mm
Standardmesstiefe	80 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm	484030 75
Ersatzmesskopf XT Messbereich 65-80 mm	428605 65-80
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 65-80 mm	428745 65-80
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 65-80 mm	428746 65-80