



## Digitale XT-Innenmessschraube, Messbereich: 8-10mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 428602 8-10   |
| GTIN          | 5051102210557 |
| Artikelklasse | 46B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innenmessschrauben** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Einstellringe Nr. 484030.

Verlängerungen Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

### Technische Beschreibung

|              |          |
|--------------|----------|
| Fehlergrenze | 0,004 mm |
| Maß a        | 1,9 mm   |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Messtiefe mit Verlängerung               | 121 mm                       |
| Ablesung wählbar                         | 0,01 / 0,001 mm              |
| Messbereich                              | 8 - 10 mm                    |
| Standardmesstiefe                        | 58 mm                        |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                            |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032                |
| Serie                                    | HCT                          |
| IP-Schutzart                             | IP 67                        |
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben            |
| Funkanwendung                            | HID (Human Interface Device) |
| Funkanwendung                            | Herstellere Software         |
| Funkanwendung                            | HCT Mobile App               |
| Norm                                     | DIN 863                      |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch                    |
| Schnittstelle                            | RS232C-Schnittstelle         |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle            |
| Schnittstelle                            | Bluetooth-Schnittstelle      |
| Messtechnik                              | digital                      |
| Verpackung                               | stabile Box                  |
| Kalibrierung                             | B6                           |
| Produktart                               | 3-Punkt-Innenmessschraube    |

## Dienstleistungen

|  |            |
|--|------------|
| DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube<br>maximaler Messbereich 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler<br>Messbereich 20 mm        | 022500 20  |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 1/63   | 428510 1/63   |
| Anschlusskabel Typ USB2                        | 498948 USB2   |
| Ersatzmesskopf XT Messbereich 8-10 mm          | 428605 8-10   |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm         | 484030 9      |
| Anschlusskabel Typ R2                          | 498948 R2     |
| Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ         | 498952        |
| Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 8-10 mm   | 428745 8-10   |
| Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 8-10 mm | 428746 8-10   |