



Digitale XT-Innenmessschraube, Messbereich: 100-125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428602 100-125
GTIN	5051102209872
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Einstellringe Nr. 484030.

Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

Maß a	0,5 mm
Messtiefe mit Verlängerung	265 mm
Standardmesstiefe	115 mm
Messbereich	100 - 125 mm
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022500 200
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Ersatzmesskopf XT Messbereich 100-125 mm	428605 100-125
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 110 mm	484030 110