



## Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 20-50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innenmessschrauben** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 428602 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Einstellringe Nr. 484030.

Verlängerungen Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

## Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
Messbereich	20 - 50 mm
Anzahl Messköpfe	3
Einstellring-Ø	20 / 35 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 35-50 mm	428602 35-50
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 20-25 mm	428602 20-25
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 25-35 mm	428602 25-35
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersatzmesskopf XT Messbereich 35-50 mm	428605 35-50
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 20-25 mm	428745 20-25
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 20-25 mm	428746 20-25
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 25-35 mm	428745 25-35
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 25-35 mm	428746 25-35
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 35-50 mm	428745 35-50
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 35-50 mm	428746 35-50