



Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 50-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 428602 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Einstellringe Nr. 484030.

Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

Anzahl Messköpfe	3
Einstellring-Ø	65 / 80 mm
Anzahl Einstellringe	2
Messbereich	50 - 100 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
---	--------------

Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 65-80 mm	428602 65-80
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 50-65 mm	428602 50-65
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 80-100 mm	428602 80-100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 60 mm	484030 60
Ersatzmesskopf XT Messbereich 65-80 mm	428605 65-80
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm	484030 75
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Ersatzmesskopf XT Messbereich 80-100 mm	428605 80-100
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersatzmesskopf XT Messbereich 50-65 mm	428605 50-65
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 50-65 mm	428745 50-65
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 50-65 mm	428746 50-65
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 65-80 mm	428745 65-80
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 65-80 mm	428746 65-80
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 80-100 mm	428745 80-100
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 80-100 mm	428746 80-100