



## Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 100-200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innenmessschrauben** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 428602 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.  
USB-Dongle Nr. 498952.  
Einstellringe Nr. 484030.  
Verlängerungen Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

## Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
Messbereich	100 - 200 mm
Einstellring-Ø	125 / 175 mm
Anzahl Messköpfe	4
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

## Zubehör

Ersatzmesskopf XT Messbereich 100-125 mm	428605 100-125
Ersatzmesskopf XT Messbereich 150-175 mm	428605 150-175
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 190 mm	484030 190
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Ersatzmesskopf XT Messbereich 175-200 mm	428605 175-200
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 125-150 mm	428602 125-150
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 160 mm	484030 160
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 110 mm	484030 110
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 130 mm	484030 130
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 100-125 mm	428602 100-125