



Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Holematic mit Bluetooth, Messbereich: 65-80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428702 65-80
GTIN	5051102208332
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messpistole, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

Messbereich	65 - 80 mm
Maß a	0,5 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Standardmesstiefe	80 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Ablesung	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Ersatzmesskopf XT Messbereich 65-80 mm	428605 65-80
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 65-80 mm	428745 65-80
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 65-80 mm	428746 65-80