



## Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Holematic mit Bluetooth, Messbereich: 16-20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428702 16-20
GTIN	5051102207885
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

#### Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Messpistole, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

## Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	66 mm
Messtiefe mit Verlängerung	166 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Maß a	0,5 mm
Ablesung	0,001 mm
Messbereich	16 - 20 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
	022500 20

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler  
Messbereich 20 mm

## Zubehör

Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Ersatzmesskopf XT Messbereich 16-20 mm	428605 16-20
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 16-20 mm	428745 16-20
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 16-20 mm	428746 16-20