



Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 10-20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 4 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 428602 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Einstellringe Nr. 484030.

Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

Anzahl Messköpfe	3
Einstellring-Ø	12,5 / 20 mm
Messbereich	10 - 20 mm
Anzahl Einstellringe	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Zubehör

Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
-----------------------	-----------

Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Ersatzmesskopf XT Messbereich 16-20 mm	428605 16-20
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 16-20 mm	428602 16-20
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersatzmesskopf XT Messbereich 12,5-16 mm	428605 12,5-16
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 2/76	428510 2/76
Digitale XT-Innenmessschraube Messbereich 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Ersatzmesskopf XT Messbereich 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 16-20 mm	428745 16-20
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 16-20 mm	428746 16-20