



Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Holematic mit Bluetooth, Messbereich: 12,5-16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428702 12,5-16
GTIN	5051102207823
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messpistole, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	62 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Maß a	0,5 mm
Ablesung	0,001 mm
Messtiefe mit Verlängerung	162 mm
Messbereich	12,5 - 16 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
	022500 20

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler
Messbereich 20 mm

Zubehör

Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Ersatzmesskopf XT Messbereich 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428746 12,5-16