



## Digitaler XT-Innen-Schnellmessgeräte-Satz Holematic mit Bluetooth, Messbereich: 10-20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte** Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

#### Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428702 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

## Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Anzahl Messköpfe	3
Messbereich	10 - 20 mm
Einstellring-Ø	12,5 / 20 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Zubehör

Ersatzmesskopf XT Messbereich 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Ersatzmesskopf XT Messbereich 16-20 mm	428605 16-20
Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 16-20 mm	428702 16-20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Ersatzmesskopf XT Messbereich 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 12,5-16 mm	428702 12,5-16
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 2/76	428510 2/76
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 16-20 mm	428745 16-20
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 16-20 mm	428746 16-20