



Digitaler XT-Innen-Schnellmessgeräte-Satz Holematic mit Bluetooth, Messbereich: 20-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428702 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

Messbereich	20 - 50 mm
Einstellring-Ø	20 / 35 mm
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Anzahl Messköpfe	3
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 35-50 mm	428702 35-50
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 20-25 mm	428702 20-25
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 25-35 mm	428702 25-35
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersatzmesskopf XT Messbereich 35-50 mm	428605 35-50
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 20-25 mm	428745 20-25
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 20-25 mm	428746 20-25
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 25-35 mm	428745 25-35
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 25-35 mm	428746 25-35
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 35-50 mm	428745 35-50
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 35-50 mm	428746 35-50