



## Digitaler XT-Innen-Schnellmessgeräte-Satz Holematic mit Bluetooth, Messbereich: 50-100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte** Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

#### Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428702 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

## Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	65 / 80 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Messbereich	50 - 100 mm
Ablesung	0,001 mm
Anzahl Messköpfe	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Zubehör

Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 65-80 mm	428702 65-80
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 60 mm	484030 60
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth Funkempfänger für Bowers Typ	498952
Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 50-65 mm	428702 50-65
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersatzmesskopf XT Messbereich 80-100 mm	428605 80-100
Ersatzmesskopf XT Messbereich 65-80 mm	428605 65-80
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Hologic mit Bluetooth Messbereich 80-100 mm	428702 80-100
Ersatzmesskopf XT Messbereich 50-65 mm	428605 50-65
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 50-65 mm	428745 50-65
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 50-65 mm	428746 50-65
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 65-80 mm	428745 65-80
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 65-80 mm	428746 65-80
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 80-100 mm	428745 80-100
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 80-100 mm	428746 80-100