



## Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M16



### Bestelldaten

Bestellnummer	642850 M16
GTIN	4045197562456
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Norm:

**DIN 2324**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Ø antriebseitig: 24 mm

Länge: 60 mm

### Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	24 mm
für Schrauben	M16
Länge	60 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

