



## Keilzahn- Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M6



### Bestelldaten

Bestellnummer	643100 M6
GTIN	4018754006588
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für Ribc-CV-Schrauben.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

### Technische Beschreibung

für Schrauben	M6
Ø antriebseitig	22,7 mm
Länge	60 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Keilzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz