

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 25X28mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 25X28
GTIN	4045197441690
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	346 mm
Schlüsselweite ₂	28 mm
Schlüsselweite ₁	25 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	40 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	36 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

