

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 12X14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615900 12X14
GTIN	4045197385390
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_1 , max	20 mm
Schlüsselweite s_2	14 mm
maximaler Ring-Ø D_2 , max	23 mm
Schlüssellänge L	216 mm
Schlüsselweite s_1	12 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

