



## Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, für Schrauben: M8



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642900 M8     |
| GTIN          | 4018754007219 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Verwendung:**

Für XZN-Schrauben.

**Norm:**

**DIN 2324**

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

### Technische Beschreibung

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Ø antriebseitig   | 22,7 mm                  |
| Länge             | 140 mm                   |
| für Schrauben     | M8                       |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll                 |
| Abtriebsprofil    | Vielzahn-Schraubendreher |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz   |