



## Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, phosphatiert, Anzahl Schlüssel: 12



### Bestelldaten

Bestellnummer	615910 12
GTIN	4045197385635
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

#### Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

### Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	12
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert

Produktart

Schraubenschlüssel

**Zubehör**

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X32 mm

615900 27X32

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm

615900 8X9

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm

615900 20X22

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 24X26 mm

615900 24X26

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm

615900 10X11

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X23 mm

615900 21X23

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm

615900 14X15

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm

615900 6X7

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm

615900 16X17

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm

615900 12X13

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 30X34 mm

615900 30X34

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm

615900 18X19