



Keilzahn- Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	643100 M8
GTIN	4018754006595
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Ribc-CV-Schrauben.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	22,7 mm
für Schrauben	M8
Länge	60 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Keilzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz