



## Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M14



### Bestelldaten

Bestellnummer	642800 M14
GTIN	4018754006458
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für XZN-Schrauben.

#### Norm:

**DIN 2324**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

### Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	23,7 mm
für Schrauben	M14
Länge	60 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

