



## 6-kant-Gelenk-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 17mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	642600 17
GTIN	4018754006205
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. Sechskant mit **AS-Drive** Profil.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	23,5 mm
Länge	70 mm
Schlüsselweite	17 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

