



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	643220 10
GTIN	4045197165275
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).

### Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	24 mm
Sechskant	10 mm
Länge	58 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

