

Garant GRIDLINE

**Werkstattwagen ToolCar, 20×16G, Anzahl Schubladen: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	914520 7
GTIN	4045197892102
Artikelklasse	9GT

**Beschreibung****Ausführung:**

Der Werkstattwagen ToolCar mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender **GARANT GridLine Matte**. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen. Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Lieferumfang:**

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

**Lackierung:**

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

**Hinweis:**

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;  
 Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;  
 Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75; Nr. 951731 – 951821 Gr. 125 und Nr. 951741 – 951821 Gr. 200.

## Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	87 kg
Höhe	1000 mm
Breite	800 mm
Anzahl Schubladen	7
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Serie	Werkstattwagen ToolCar
Serie	ToolCar
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×16G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Werkstattwagen

## Zubehör

951510 75

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-  
Fronthöhe 75 mm

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-  
Fronthöhe 125 mm

951510 125

Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G

915567 G

Schlossblende für GridLine Typ VA21

914227 VA21