

Garant GRIDLINE

**Werkstattwagen ToolCar, 20×16G, Anzahl Schubladen: 8****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 914520 8      |
| GTIN          | 4045197892119 |
| Artikelklasse | 9GT           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Der Werkstattwagen ToolCar mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender **GARANT GridLine Matte**. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen. Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**Lieferumfang:**

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

**Lackierung:**

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

**Hinweis:**

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 125;  
 Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 125;  
 Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75 und Nr. 951731 – 951821 Gr. 125.

## Technische Beschreibung

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Breite                                 | 800 mm                  |
| Höhe                                   | 1000 mm                 |
| Schubladen Nutzbreite                  | 500 mm                  |
| Tiefe                                  | 500 mm                  |
| Gewicht                                | 85 kg                   |
| Schubladen Nutztiefe                   | 400 mm                  |
| Anzahl Schubladen                      | 8                       |
| Schubladen Nutzbreite in G             | 20                      |
| Schubladen Nutztiefe in G              | 16                      |
| Serie                                  | Werkstattwagen ToolCar  |
| Serie                                  | ToolCar                 |
| Schubladen Einzelentriegelung          | Einhand                 |
| Schubladen Nutzfläche in G             | 20×16                   |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit   | 40 kg                   |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)    | 100 %                   |
| Schubladenauszug                       | Auszugssperre           |
| Hoffmann Lochwand-Raster               | 9×9 mm                  |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 20×16G                  |
| Stiftzylinderschloss                   | modularer Steckesinsatz |
| Produktart                             | Werkstattwagen          |

## Zubehör

Schlitztrennleiste Tiefe 16G passend für Schubladen-  
 Fronthöhe 125 mm

951510 125

|   |             |
|---|-------------|
| Schlitztrennleiste Tiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 951510 75   |
| Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G               | 915567 G    |
| Schlossblende für GridLine Typ VA21                                 | 914227 VA21 |