

Garant **GRIDLINE****Werkstattwagen ToolCar mit ComfortClose, 20×16G, Anzahl Schubladen: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	914524 5
GTIN	4045197892133
Artikelklasse	9GT

Beschreibung**Ausführung:**

Der Werkstattwagen ToolCar mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender **GARANT GridLine Matte**. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen. Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

GARANT ComfortClose. Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:
 Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 200;
 Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 200;
 Steck-Trennwände Breite Nr. 951721 – 951821 Gr. 75 und Nr. 951741 – 951821 Gr. 200.

Technische Beschreibung

Gewicht	74,4 kg
Breite	800 mm
Höhe	1000 mm
Anzahl Schubladen	5
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Serie	Werkstattwagen ToolCar
Serie	ToolCar
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	30 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×16G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951510 125
SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951510 75
Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G	915567 G
Schlossblende für GridLine Typ VA21	914227 VA21