



## Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E20



### Bestelldaten

Bestellnummer	642700 E20
GTIN	4018754007318
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken. Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Torx®-Profil	E20
Länge	38 mm
Profilmaß A	18,4 mm
Ø abtriebsseitig	23,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz