

Garant GRIDLINE

Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen, 20×16G, Anzahl Schubladen: 8**Bestelldaten**

Bestellnummer	914540 8
GTIN	4045197892218
Artikelklasse	9GT

Beschreibung**Ausführung:**

Werkstattwagen mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender X-ABS-Ablage. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des Werkstattwagens integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes

Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 125;

Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 125;
Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75 und Nr. 951731 – 951821 Gr. 125.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Tiefe	500 mm
Anzahl Schubladen	8
Gewicht	78,2 kg
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Breite	800 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×16G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

Schlitztrennleiste Tiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951510 75
Schlitztrennleiste Tiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951510 125
Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G	915567 G

Schlossblende für GridLine Typ VA21

914227 VA21