



Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M6



Bestelldaten

Bestellnummer	642850 M6
GTIN	4045197562401
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 2324

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Ø antriebseitig: 22 mm

Länge: 60 mm

Technische Beschreibung

Länge	60 mm
für Schrauben	M6
Ø antriebseitig	22 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

