

Garant GRIDLINE

Rollwerkbank ToolTruck mit Bambus-Arbeitsplatte, 20×16G, Anzahl Schubladen: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	914568 6
GTIN	4045197892287
Artikelklasse	9GT

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer 25-mm starken **Bambus**-Arbeitsplatte ausgestattet (zur Schraubstockmontage geeignet). Schrankabteil mit **2 Ablageböden** und Tür. **Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.**

Ein **Zentralverschluss** verriegelt die Tür des Schrankabteils und gleichzeitig die Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
 Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
 Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75; Nr. 951731 – 951821 Gr. 125 und Nr. 951741 – 951821 Gr. 200.

Technische Beschreibung

Gewicht	97 kg
Höhe	1000 mm
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Breite	1195 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Serie	Rollwerkbank ToolTruck
Serie	ToolTruck
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konfigurator relevant	ja
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Produktnamensattribut	20×16G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951510 75
SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951510 125
Fachbodenfest Typ 1	914774 1
Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G	915567 G
Schlossblende für GridLine Typ VA21	914227 VA21