

Garant GRIDLINE

Rollwerkbank ToolTruck mit Bambus-Arbeitsplatte, 20×16G, Anzahl Schubladen: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	914568 8
GTIN	4045197892294
Artikelklasse	9GT

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer 25-mm starken **Bambus**-Arbeitsplatte ausgestattet (zur Schraubstockmontage geeignet). Schrankabteil mit **2 Ablageböden** und Tür. **Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.**

Ein **Zentralverschluss** verriegelt die Tür des Schrankabteils und gleichzeitig die Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes

Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 125;

Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 125;
Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75 und Nr. 951731 – 951821 Gr. 125.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	400 mm
Anzahl Schubladen	8
Tiefe	500 mm
Gewicht	104 kg
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Breite	1195 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Serie	Rollwerkbank ToolTruck
Serie	ToolTruck
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konfigurator relevant	ja
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Produktnamensattribut	20×16G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

951510 75

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

Fachbodenfest Typ 1

914774 1

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

951510 125

Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G

915567 G

Schlossblende für GridLine Typ VA21

914227 VA21