

**Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll, für Schrauben: M8****Bestelldaten**

Bestellnummer	642850 M8
GTIN	4045197562418
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Norm:**DIN 2324****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Ø antriebseitig: 22 mm

Länge: 60 mm

Technische Beschreibung

Länge	60 mm
für Schrauben	M8
Ø antriebseitig	22 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

