



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	643200 4
GTIN	4018754006236
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643229

### Technische Beschreibung

Länge	60 mm
Ø antriebseitig	22,7 mm
Sechskant	4 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

