



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 5/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	643210 5/8
GTIN	4018754008438
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	27,5 mm
Länge	60 mm
Sechskant	5/8 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz