

**Mitutoyo****Einbaumessschieber vertikal, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	499402 200
GTIN	4946368128405
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit **Absolut-Elektronik** und großen einfach ablesbaren Displayziffern. Einmalige Einstellung der Nullposition, die bis zum nächsten Batteriewechsel (ca. 1,5 Jahre) der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrensgeschwindigkeit. ZERO- / ABS-Funktion – Nullstellung und Umschalten von Relativ- auf Absolutmessung.

Einbaumessschieber mit kapazitivem, elektronischem Messsystem. **Montage vertikal.**

**Verwendung:**

Geeignet für Mess- und Positionieraufgaben an Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen usw.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497085.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	0 - 200 mm
Gewicht	310 g
Ablesung	0,01 mm

Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Gesamtlänge L <sub>2</sub>	320 mm
Länge Messschiene L <sub>1</sub>	344 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Einbaumessschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Universal Messschieber maximaler  
Messbereich 600 mm

021400 600

## Zubehör

Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497085 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497085 D2
Sender Typ S11E	498966 S11E
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497085 D1