



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 5mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 643200 5 |
| GTIN | 4018754006243 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643229

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø antriebseitig | 22,7 mm |
| Sechskant | 5 mm |
| Länge | 60 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

